



Aspiradores Cirúrgicos



Aspiramax MA520-60



Características Técnicas	Código de venda	MA-520	
	Cores predominantes	Roxo e Branco	
	Tensão de alimentação	127/220 VAC	
	Frequência de alimentação	60Hz	
	Potência	160VA	
	Intensidade sonora	61,5dBA	
	Capacidade do recipiente	1300ml	
	Motor	1/33HP	
	Vácuo sem recipiente acoplado (6)	0-600mmHg	
	Vazão (fluxo livre)	19,5L/min.	
	Tipo do motor	Indução	
	Lubrificação	Isento	
	Regulador de vácuo	Sim	
	Vacuômetro analógico	-	
	Bateria interna recarregavel (1)	-	
	Permite a carga da bateria e a utilização da função aspiração de forma simultânea	-	
	Circuito interno para carga de bateria	-	
	Chave eletrônica para armazenamento do produto (para preservar a bateria)	-	
	Circuito de operação da bateria que não permite o uso com carga baixa (para preservar o bateria)	-	
	Led indicador	-	
	Alarme sonoro de bateria com carga baixa	-	
	Modo de operação	Curta duração	
		Ligado - Máximo 40min	
		Desligado - Mínimo 40min	
	Acessórios	Cabo adaptador veicular	-
		Filtro de micropartículas	-
Filtro de ar		Sim	
Cinta de travamento		Sim	
Recipiente com tampa		Sim	
Bolsa para transporte		-	
Tubo de sucção		Sim	
Extensão (Mangueira)		Sim	
Proteção antibacteriana (3)	Sim		
Vida útil da bateria	-		
Validade do aparelho	Indeterminada		
Vida útil do aparelho	5 anos		
Validade dos acessórios	5 anos		
Vida útil dos acessórios	1 ano		
Garantia (2)	1 ano		
Registro Anvisa	10355390016		
Certificação INMETRO (5)	Sim		
Aparelho (4)	Peso	2,07Kg	
	Dimensões (AxLxP) (cm)	20,5x30,3x13,7	
Embalagem individual	Peso total	2,50Kg	
	Dimensões (AxLxP) (cm)	22,2x17,5x35,5	
Caixa coletiva	Peso Bruto	11,00Kg	
	Dimensões (AxLxP) (cm)	25,0x37,0x72,5	
	Quantidade por caixa	4	
Classificação Fiscal (NCM)	Consultar (7)		
Aliquota de IPI	8,00%		
Código de barra caixa individual (EAN13)	7896436900068		
Código de barra caixa coletiva (EAN14)	1.789643690006.5		
Sistema de Segurança	Sistema anti-transbordamento	Sim	
	Fusível 2,5A (T) substituível pelo usuário	Sim	
	Protetor térmico	Sim	
	Fusível 2,0A (F) do cabo adaptador veicular	-	

(1) Quando a bateria estiver totalmente carregada garante um funcionamento de no mínimo 45 minutos (2) Consulte o termo de garantia no manual de instruções

(3) Na tampa e no recipiente (4) Com tampa e recipiente (5) Atende a portaria do INMETRO nº350 de 06/09/2010 (6) Valores máximos (7) Consultar departamento Fiscal

Nota geral: Valores contidos nesta tabela são valores aproximados.